


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



包裝說明:

步驟1: 將檢驗好之產品依包裝數量裝入PE袋中
並將PE袋封好.貼上標籤.步驟2: 將裝好產品的PE袋依包裝數量, 裝入內箱并用
透明膠四周封好.貼上標籤.

步驟3: 將裝好產品的內箱套入外箱. (一大箱裝二小箱)

步驟4: 用透明膠把外箱封好并在外箱上貼上標籤.再用
捆扎帶捆扎好.

注: 尾數可用填充物填充。




Part No.	PIN	PE Bag		Inner Carton		Outter Carton		Total
		PCS/PE	SIZE (CM)	BAG/ Inner Carton	SIZE (CM)	Inner Carton/ Outter Carton	SIZE (CM)	
3025HM-08E-N0HF	08	300	15.4x20.4	10	34x34x15.5	2	35x35x34	6000

						一般公差	东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料 号: 3025HM-XXE-N0HF				
						.X ±0.35					名 称: 3.00mm Housing Package				
20-07-24	C	EN20200420002	Update drawing frame	Joshua	Joshua	.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
17-07-26	B		Modity Inner Carton Bag for 10 Del drying agent	Joshua	Joshua	X° ±0.2°	核 准	审 查	制 作	日 期					
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准				Joshua	2016/09/26	单位	比例	页次	版本	编号
											mm	1:1	1/1	C	A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

9REEL/BOX 一箱9卷

90K PCS/BOX 一箱90K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown


端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm


纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm



Adhesive tape胶带

Label unified on the
box top right corner
外箱标签位于右上角


卷装方式
Package way

						一般公差	 东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料 号: 3025TF-PXX-X				
						.X ±0.35					名 称: 3.00mm Terminal Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
2020/03/18	B	EN20200318001	更改图框	秦胜钦	贲能桂	X ±0.15	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		贲能桂	秦胜钦	杨梅	2014/12/02	mm	1 : 1	1/1	B	A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范


包装图




吸塑盘
No:1



吸塑盘
No:2




吸塑盘装入纸箱 (25盘/纸箱)
No:3



封箱、贴外箱标签及打包装带
No:5

外箱标签



封箱
No:4

透明胶



包装说明:

- 步骤1: 将检验好之产品摆入吸塑盘内.
步骤2: 将吸塑盘一层一层叠加, 共25层.
步骤3: 将装好产品的吸塑盘用胶带将四周封好, 并套入防水袋.
步骤4: 用透明胶将纸箱四周封好.
步骤5: 用透明胶把外箱封好并在外箱上贴上标签.再用包扎带包扎好.
步骤6: 针对未满箱, 纸箱内需以硬质填充物或其它气泡填充物填充, 应确保产品在纸箱内不得晃动.

料 号	PIN	每盘/pcs	每箱/盘	每箱/pcs
3025WV-08E-LPSW	08	112	25	2800

						一般公差	 东莞市思索连接器有限公司 SWB CONNECTORS CO.,LTD				料号: 3025WV-08E-LPSW				
						.X ±0.35					名称: 3.00mm DIP Vertical Package				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
						X° ±0.2°									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	 视 角	核 准	审 查	制 作	日 期	单位	比例	页次	版本	供应商编号
									Joshua	2016/09/29	MM	1 : 1	1/1	A	A-000